



Solenoid valf

VOVG-S12-M52Q-AH-M5-1H2

Ürün numarası: 560707

FESTO



Veri sayfası

Özellik	Değer
Valf fonksiyonu	5/2 tek bobinli
Çalıştırma türü	elektrikli
Yapı genişliği	25 mm
Standart nominal debi (DIN 1343'e göre normalleştirilmiş)	180 l/dak
Pnömatik çalışma bağlantısı	Bağlantı plakası
Çalışma gerilimi	24V DC
Çalışma basıncı	0.2 MPa...0.8 MPa 2 bar...8 bar 29 psi...116 psi
Tasarım	Piston sürgüsü
Geri alma türü	pnömatik yay
Koruma türü	IP40
Nominal genişlik	2.1 mm
Hava tahliye fonksiyonu	kısılabilir
Sızdırmazlık prensibi	yumuşak
Montaj konumu	herhangi bir
Manuel kumanda	basmalı
Kontrol türü	pilot kumandalı
Akış yönü	tersine çevrelemez
Örtüşme	pozitif kapsama
Kapama anahtarlama süresi	18 ms
Açma anahtarlama süresi	15 ms
Bobin karakteristik değerleri	24 V DC: 1,0 W
İşletim ortamı	ISO 8573-1:2010 [7:4:4] uyarınca basınçlı hava
İşletim / kontrol ortamı hakkında not	Yağlı işletim mümkün (diğer işletimde gerekli)
Korozyon direnci sınıfı KBK	0 - korozyona maruziyet yok
LABS uygunluğu	VDMA24364-B2-L
Akışkan sıcaklığı	-5 °C...50 °C
Kontrol ortamı	ISO 8573-1:2010 [7:4:4] uyarınca basınçlı hava
Ortam sıcaklığı	-5 °C...50 °C
Elektrik bağlantısı	2 kutuplu Soket

Özellik	Değer
Pnömatik bağlantı 1	Bağlantı plakası
Pnömatik bağlantı 2	M5
Pnömatik bağlantı 3	Bağlantı plakası
Malzeme hakkında not	RoHS uyumlu
Sızdırmazlık elemanları malzemesi	FPM HNBR NBR
Gövde malzemesi	Dövme alüminyum alaşım