



# Regülatör plakası VABF-S4-2-R5C2-C-6E

Ürün numarası: 560773

FESTO



## Veri sayfası

| Özellik                               | Değer                                                         |
|---------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| Yapı genişliği                        | 18 mm                                                         |
| Standarda dayalı                      | ISO 15407-2                                                   |
| Montaj konumu                         | herhangi bir                                                  |
| Regülatör işlevi                      | Sabit çıkış basıncı<br>ikincil hava tahliyesi ile             |
| Manometre ekleme                      | mümkün                                                        |
| Çalışma basıncı                       | 0.6 MPa<br>6 bar                                              |
| Basınç kontrol aralığı                | 0.05 MPa...0.6 MPa<br>0.5 bar...6 bar<br>7.25 psi...87 psi    |
| Giriş basıncı 1                       | 0.5 bar...10 bar                                              |
| CE işareti (bkz. Uygunluk Beyanı)     | AB düşük gerilim yönergesine göre                             |
| UKCA işareti (bkz. Uygunluk Beyanı)   | elektrikli ekipman için Birleşik Krallık düzenlemelerine göre |
| İşletim ortamı                        | ISO 8573-1:2010 [7:4:4] uyarınca basınçlı hava                |
| İşletim / kontrol ortamı hakkında not | Yağlı işletim mümkün (diğer işletimde gerekli)                |
| Korozyon direnci sınıfı KBK           | 0 - korozyona maruziyet yok                                   |
| LABS uygunluğu                        | VDMA24364-B1/B2-L                                             |
| Koruma türü                           | IP65<br>NEMA 4                                                |
| Kontrol ortamı                        | ISO 8573-1:2010 [7:4:4] uyarınca basınçlı hava                |
| Ortam sıcaklığı                       | -5 °C...50 °C                                                 |
| Ürün ağırlığı                         | 654 g                                                         |
| Dikey sıralama montaj türü            | manifold alt tabanına<br>tekli bağlantı plakasına             |
| Manometre bağlantısı                  | tutma klipsi ile                                              |
| Kontrol paneli malzemesi              | PA                                                            |
| Regülatör gövdesi malzemesi           | Alüminyum pres döküm                                          |