

Sonlama plakası VMPAL-EPL-KL33-IP40

Ürün numarası: 560943

FESTO



Veri sayfası

| Özellik | Değer |
|---|--|
| Genişlik | 43 mm |
| Uzunluk | 107.3 mm |
| Maks. valf yeri sayısı | 32 |
| Valf terminal yapısı | Karıştırılabilir valf boyutları |
| Maks. valf bobini sayısı | 32 |
| Çalışma basıncı | -0.09 MPa...1 MPa -0.9 bar...10 bar |
| Kontrol basıncı | 0.3 MPa...0.8 MPa 3 bar...8 bar |
| Nominal çalışma gerilimi DC | 24 V |
| Korozyon direnci sınıfı KBK | 3 - yoğun korozyona maruziyet |
| LABS uygunluğu | VDMA24364-B1/B2-L |
| Koruma türü | IP40 |
| Koruma türüne ilişkin not | monte edilmiş durumda |
| Ortam sıcaklığı | -5 °C...50 °C |
| Ürün ağırlığı | 190 g |
| Elektrik bağlantısı 1, işlev | Multi pin |
| Elektrik bağlantısı 1, bağlantı türü | Terminal şeridi |
| Elektrik bağlantısı 1, bağlantı teknolojisi | Yaylı terminal |
| Elektrik bağlantısı 1, kutup/damar sayısı | 33 |
| Malzeme hakkında not | RoHS uyumlu |
| Sonlama plakası malzemesi | Alüminyum pres döküm PA takviyeli |