

Plaka VMPAL-EG

Ürün numarası: 560956

FESTO



Veri sayfası

Özellik	Değer
Genişlik	20.5 mm
Uzunluk	107.3 mm
Entegre işlev	kanallı egzoz havası
Valf terminal yapısı	Karıştırılabilir valf boyutları
Çalışma basıncı	-0.09 MPa...1 MPa -0.9 bar...10 bar
Basınç kontrol aralığı	0.5 bar...5 bar
Giriş basıncı 1	0.5 bar...10 bar
Korozyon direnci sınıfı KBK	3 - yoğun korozyona maruziyet
LABS uygunluğu	VDMA24364-B1/B2-L
Ortam sıcaklığı	-5 °C...50 °C
Ürün ağırlığı	30 g
Pnömatik bağlantı 3/5 toplu	kartuş için 20 mm
Malzeme hakkında not	RoHS uyumlu
Plaka malzemesi	PA