

Plaka
VMPAL-EG-QS10
Ürün numarası: 560957

FESTO



Veri sayfası

| Özellik | Değer |
|-----------------------------|--|
| Genişlik | 20.5 mm |
| Uzunluk | 107.3 mm |
| Entegre işlev | kanallı egzoz havası |
| Valf terminal yapısı | Karıştırılabilir valf boyutları |
| Çalışma basıncı | -0.09 MPa...1 MPa -0.9 bar...10 bar |
| Basınç kontrol aralığı | 0.5 bar...5 bar |
| Giriş basıncı 1 | 0.5 bar...10 bar |
| Korozyon direnci sınıfı KBK | 3 - yoğun korozyona maruziyet |
| LABS uygunluğu | VDMA24364-B1/B2-L |
| Ortam sıcaklığı | -5 °C...50 °C |
| Ürün ağırlığı | 30 g |
| Pnömatik bağlantı 3/5 toplu | dış çapı Ø 10 mm olan hortum için |
| Malzeme hakkında not | RoHS uyumlu |
| Plaka malzemesi | PA |