

Elektriksel birleştirme modülü VMPAL-EVAP-10-2

Ürün numarası: 560962

FESTO



Veri sayfası

Özellik	Değer
Valf boyutu	10 mm
Maks. valf yeri sayısı	1
Maks. valf bobini sayısı	2
Entegre işlev	Valf fonksiyon ataması renk kodludur
Nominal çalışma gerilimi DC	24 V
Korozyon direnci sınıfı KBK	3 - yoğun korozyona maruziyet
LABS uygunluğu	VDMA24364-B1/B2-L
Ortam sıcaklığı	-5 °C...50 °C
Ürün ağırlığı	9 g
Gövde rengi	siyah
Gövde malzemesi	PA
Malzeme hakkında not	RoHS uyumlu