


Baęlantı Plakası|Taban Plakası VMPAL-AP-20-QS8-2

Ürün numarası: 560998

FESTO



Veri sayfası

| Özellik | Deęer |
|---------------------------------------|--|
| Genişlik | 21.2 mm |
| Uzunluk | 107.3 mm |
| Izgara ölçüsü | 21.2 mm |
| Valf boyutu | 20 mm |
| Maks. valf yeri sayısı | 1 |
| Akış yönü | tersine çevrilebilir |
| Valf terminal yapısı | Karıştırılabilir valf boyutları |
| Maks. valf bobini sayısı | 2 |
| Çalışma basıncı | -0.09 MPa...1 MPa -0.9 bar...10 bar |
| Kontrol basıncı | 0.3 MPa...0.8 MPa 3 bar...8 bar |
| İşletim ortamı | ISO 8573-1:2010 [7:4:4] uyarınca basınçlı hava |
| İşletim / kontrol ortamı hakkında not | Yaęlı işletim mümkün (dięer işletimde gerekli) |
| Korozyon direnci sınıfı KBK | 3 - yoğun korozyona maruziyet |
| LABS uygunluğu | VDMA24364-B1/B2-L |
| Ortam sıcaklığı | -5 °C...50 °C |
| Ürün aęırlığı | 76.78 g |
| Pnömatik baęlantı 2 | dış çapı Ø 8 mm olan hortum için |
| Pnömatik baęlantı 4 | dış çapı Ø 8 mm olan hortum için |
| Malzeme hakkında not | RoHS uyumlu |
| Baęlantı plakası malzemesi | PA takviyeli |