


Baęlantı Plakası|Taban Plakası VMPAL-AP-10-QS6-2-T1

Ürün numarası: 561012

FESTO



Veri sayfası

Özellik	Deęer
Genişlik	10.7 mm
Uzunluk	107.3 mm
Izgara ölçüsü	10.7 mm
Valf boyutu	10 mm
Basınç bölgesi ayırma	Kanal 1
Maks. valf yeri sayısı	1
Akış yönü	tersine çevrilebilir
Valf terminal yapısı	Karıştırılabilir valf boyutları
Maks. valf bobini sayısı	2
Çalışma basıncı	-0.09 MPa...1 MPa -0.9 bar...10 bar
Kontrol basıncı	0.3 MPa...0.8 MPa 3 bar...8 bar
İşletim ortamı	ISO 8573-1:2010 [7:4:4] uyarınca basınçlı hava
İşletim / kontrol ortamı hakkında not	Yaęlı işletim mümkün (dięer işletimde gerekli)
Korozyon direnci sınıfı KBK	3 - yoğun korozyona maruziyet
LABS uygunluğu	VDMA24364-B1/B2-L
Ortam sıcaklığı	-5 °C...50 °C
Ürün ağırlığı	30 g
Pnömatik baęlantı 2	dış çapı Ø 6 mm olan hortum için
Pnömatik baęlantı 4	dış çapı Ø 6 mm olan hortum için
Malzeme hakkında not	RoHS uyumlu
Baęlantı plakası malzemesi	PA takviyeli