


# Bağlantı Plakası|Taban Plakası VMPAL-AP-20-QS10-1-T1

Ürün numarası: 561015

FESTO



## Veri sayfası

| Özellik                               | Değer                                          |
|---------------------------------------|------------------------------------------------|
| Genişlik                              | 21.2 mm                                        |
| Uzunluk                               | 107.3 mm                                       |
| Izgara ölçüsü                         | 21.2 mm                                        |
| Valf boyutu                           | 20 mm                                          |
| Basınç bölgesi ayırma                 | Kanal 1                                        |
| Maks. valf yeri sayısı                | 1                                              |
| Akış yönü                             | tersine çevrilebilir                           |
| Valf terminal yapısı                  | Karıştırılabilir valf boyutları                |
| Maks. valf bobini sayısı              | 1                                              |
| Çalışma basıncı                       | -0.09 MPa...1 MPa<br>-0.9 bar...10 bar         |
| Kontrol basıncı                       | 0.3 MPa...0.8 MPa<br>3 bar...8 bar             |
| İşletim ortamı                        | ISO 8573-1:2010 [7:4:4] uyarınca basınçlı hava |
| İşletim / kontrol ortamı hakkında not | Yağlı işletim mümkün (diğer işletimde gerekli) |
| Korozyon direnci sınıfı KBK           | 3 - yoğun korozyona maruziyet                  |
| LABS uygunluğu                        | VDMA24364-B1/B2-L                              |
| Ortam sıcaklığı                       | -5 °C...50 °C                                  |
| Ürün ağırlığı                         | 82.28 g                                        |
| Pnömatik bağlantı 2                   | dış çapı Ø 10 mm olan hortum için              |
| Pnömatik bağlantı 4                   | dış çapı Ø 10 mm olan hortum için              |
| Malzeme hakkında not                  | RoHS uyumlu                                    |
| Bağlantı plakası malzemesi            | PA takviyeli                                   |