


**Kaplin**  
**EAMD-25-22-6.35-10X12**  
Ürün numarası: 561293

**FESTO**



**Veri sayfası**

| Özellik              | Değer                 |
|----------------------|-----------------------|
| Tutucu çapı 1        | 6.35 mm               |
| Tutucu çapı 2        | 10 mm                 |
| Boyut                | 25                    |
| Nominal uzunluk      | 22 mm                 |
| Montaj konumu        | herhangi bir          |
| Maks. devir          | 8000 1/dak            |
| LABS uygunluğu       | VDMA24364-B2-L        |
| Depolama sıcaklığı   | -25 °C...60 °C        |
| Bağıl nem            | %0 - 95               |
| Ortam sıcaklığı      | -25 °C...60 °C        |
| Kütle atalet momenti | 3.2 kgmm <sup>2</sup> |
| Aktarılabılır tork   | 3.6 Nm                |
| Ürün ağırlığı        | 43.7 g                |
| Malzeme hakkında not | RoHS uyumlu           |