

Kaplin
EAMC-30-32-5-6
Ürün numarası: 561333

FESTO



Veri sayfası

Özellik	Değer
Tutucu çapı 1	5 mm
Tutucu çapı 2	6 mm
Boyut	30
Nominal uzunluk	32 mm
Montaj konumu	herhangi bir
Maks. devir	8000 1/dak
LABS uygunluğu	VDMA24364-B2-L
Depolama sıcaklığı	-25 °C...60 °C
Bağıl nem	%0 - 95
Ortam sıcaklığı	-25 °C...60 °C
Kütle atalet momenti	5.87 kgmm ²
Aktarılabılır tork	3.5 Nm
Ürün ağırlığı	48 g
Malzeme hakkında not	RoHS uyumlu