

Dağıtıcı FR-4-3/8

Ürün numarası: 561602

FESTO



Veri sayfası

Özellik	Değer
Nominal genişlik	16 mm
Montaj konumu	herhangi bir
Komple sıcaklık aralığı çalışma basıncı	0 bar...16 bar
İşletim ortamı	ISO 8573-1:2010 [7:-:-] uyarınca basınçlı hava
İşletim / kontrol ortamı hakkında not	Yağlı işletim mümkün (diğer işletimde gerekli)
Korozyon direnci sınıfı KBK	2 - orta derece korozyona maruziyet
LABS uygunluğu	VDMA24364-B1/B2-L
Ortam sıcaklığı	-10 °C...60 °C
Çıkış sayısı	3
Besleme hattı sayısı	1
Pnömatik bağlantı 1	G3/8
Pnömatik bağlantı 2	G3/8
Gövde malzemesi	Dövme alüminyum alaşım eloksallı