

# Hortum PUN-V0-8X2-BL-C

Ürün numarası: 561703

FESTO



## Veri sayfası

| Özellik                                 | Değer                                                                                                                                        |
|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Dış çap                                 | 8 mm                                                                                                                                         |
| akışla ilgili bükülme yarıçapı          | 35 mm                                                                                                                                        |
| İç çap                                  | 4 mm                                                                                                                                         |
| Min. bükme yarıçapı                     | 9 mm                                                                                                                                         |
| Hortum özellikleri                      | Enerji zincirleri için uygun                                                                                                                 |
| Komple sıcaklık aralığı çalışma basıncı | -0.095 MPa...1.2 MPa<br>-0.95 bar...12 bar<br>-13.775 psi...174 psi                                                                          |
| Sıcaklığa bağlı çalışma basıncı         | -0.095 MPa...2 MPa<br>-0.95 bar...20 bar<br>-13.775 psi...290 psi                                                                            |
| Çalışma basıncına ilişkin not           | Kaynak sıçramalı uygulamaları için: 20 °C'de maks. 1 MPa, 40 °C'de maks. 0,9 MPa, 60 °C'de maks. 0,7 MPa<br>Su: maks. 50 °C'de maks. 0,6 MPa |
| Ruhsat                                  | TÜV                                                                                                                                          |
| Sertifikayı düzenleyen kuruluş          | B 013277 0506 00                                                                                                                             |
| İşletim ortamı                          | ISO 8573-1:2010 [7:-:-] uyarınca basınçlı hava<br>Su (sıvı, buzsuz)                                                                          |
| Yangın testi malzeme                    | UL94 V-0 (3mm)<br>UL94 V-2 (0,75mm)                                                                                                          |
| LABS uygunluğu                          | VDMA24364-B2-L                                                                                                                               |
| Ortam sıcaklığı                         | -35 °C...60 °C                                                                                                                               |
| Ortam sıcaklığına ilişkin not           | 90 °C'ye kadar basınçsız kullanım                                                                                                            |
| Uzunluğa göre ürün ağırlığı             | 0.049 kg/m                                                                                                                                   |
| Pnömatik bağlantı                       | dış çapı Ø 8 mm olan soket bağlantısı için<br>çapı Ø 4 mm olan geçmeli nipel için                                                            |
| Renk                                    | mavi                                                                                                                                         |
| Renk hakkında not                       | alev koruması nedeniyle standart renkten sapma                                                                                               |
| Shore sertliği                          | D 54 +/-3                                                                                                                                    |
| Malzeme hakkında not                    | RoHS uyumlu                                                                                                                                  |
| Hortum malzemesi                        | TPE-U(PU)                                                                                                                                    |