

Körleme QSPC10

Ürün numarası: 562243

FESTO



Veri sayfası

Özellik	Değer
Boyut	Standart
Tasarım	düz şekil
Hazne boyutu	10
Komple sıcaklık aralığı çalışma basıncı	0 MPa...0.8 MPa 0 bar...8 bar 0 psi...116 psi
İşletim ortamı	ISO 8573-1:2010 [7:...] uyarınca basınçlı hava
Korozyon direnci sınıfı KBK	0 - korozyona maruziyet yok
LABS uygunluğu	VDMA24364-B1/B2-L
Ortam sıcaklığı	-5 °C...60 °C
Ürün ağırlığı	0.4 g
Montaj türü	Sabitlenme pimi
Pnömatik bağlantı 1	Kartuş 10 mm
Malzeme hakkında not	RoHS uyumlu
Kör tapa malzemesi	POM
O-ring malzemesi	NBR