

Baęlantı kablosu
VMPAL-KM-V-SD44-IP67-
Ürün numarası: 562390

FESTO



Veri sayfası

| Özellik | Deęer |
|--------------------------------------|--|
| Elektrik baęlantısı | Soketli kablo |
| Kablo özellięi | Standart |
| Min. kablo bükülme yarıęapı | 115 mm |
| Kablo çapı | 9.6 mm |
| Kablo yapısı | 36 x 0,25 mm ² |
| Koruma türü | IP67 IEC 60529'a göre |
| Esnek kablo döşemede ortam sıcaklığı | -5 °C...80 °C |
| CE işareti (bkz. Uygunluk Beyanı) | AB RoHS direktifine göre |
| UKCA işareti (bkz. Uygunluk Beyanı) | Birleşik Krallık RoHS düzenlemelerine göre |
| LABS uygunluğu | VDMA24364-B1/B2-L |
| Malzeme hakkında not | RoHS uyumlu |
| Korozyon direnci sınıfı KBK | 2 - orta derece korozyona maruziyet |
| Kablo kılıfı malzemesi | PVC |