


Baęlantı kablosu
VMPAL-KM-S-SD25-IP67-
Ürün numarası: 562392

FESTO



Veri sayfası

Özellik	Deęer
Elektrik baęlantısı	Soketli kablo
Kablo özellięi	Standart
Min. kablo bükülme yarıçapı	84 mm
Kablo çapı	11.2 mm
Kablo yapısı	25 x 0,34 mm ²
Koruma türü	IP67 IEC 60529'a göre
Esnek kablo döşemede ortam sıcaklığı	-5 °C...80 °C
CE işareti (bkz. Uygunluk Beyanı)	AB RoHS direktifine göre
UKCA işareti (bkz. Uygunluk Beyanı)	Birleşik Krallık RoHS düzenlemelerine göre
LABS uygunluğu	VDMA24364-B1/B2-L
Malzeme hakkında not	RoHS uyumlu
Korozyon direnci sınıfı KBK	2 - orta derece korozyona maruziyet
Kablo kılıfı malzemesi	PVC