


Baęlantı kablosu
VMPAL-KMSK-S-SD25-IP67-
Ürün numarası: 562394

FESTO



Veri sayfası

Özellik	Deęer
Elektrik baęlantısı	Soketli kablo
Kablo özellięi	Enerji zincirleri için uygun
Min. kablo bükölme yarıęapı	63 mm
Kablo ęapı	12,5 mm
Kablo yapısı	25 x 0,34 mm ²
Koruma türü	IP67 IEC 60529'a göre
Esnek kablo döşemede ortam sıcaklıęı	-5 °C...80 °C
CE işareti (bkz. Uygunluk Beyanı)	AB RoHS direktifine göre
UKCA işareti (bkz. Uygunluk Beyanı)	Birleşik Krallık RoHS düzenlemelerine göre
LABS uygunluęu	VDMA24364-B1/B2-L
Malzeme hakkında not	RoHS uyumlu
Korozyon direnci sınıfı KBK	2 - orta derece korozyona maruziyet
Kablo kılıfı malzemesi	TPE-U(PU)