

Baęlantı kablosu
NEBV-M8W4L-E-10-LE2
Ürün numarası: 562473

FESTO



Veri sayfası

Özellik	Deęer
Karşılık geldięi norm	EN 61076-2-101 ISO 20401
Anahtarlama durumu göstergesi	Sarı LED
Ürün ağırlığı	165 g
Elektrik baęlantısı	4 kutuplu / 2 damarlı Açılı soket / kablo M8x1
Çalışma gerilimi aralığı DC	20.4 V...26.4 V
40 °C'de akım yükü kapasitesi	3 A
Kablo uzunluğu	10 m
Kablo özellięi	Enerji zincirleri için uygun
Min. kablo bükölme yarıçapı	35 mm
Kablo çapı	3.3 mm
Kablo yapısı	2 x 0,25 mm ²
Damar uçları	Kablo pabucu
Koruma türü	IP65 IP67
Ortam sıcaklığı	-10 °C...50 °C
CE işareti (bkz. Uygunluk Beyanı)	AB RoHS direktifine göre
UKCA işareti (bkz. Uygunluk Beyanı)	Birleşik Krallık RoHS düzenlemelerine göre
LABS uygunluğu	VDMA24364-B2-L
Malzeme hakkında not	RoHS uyumlu
Korozyon direnci sınıfı KBK	2 - orta derece korozyona maruziyet
Kablo kılıfı malzemesi	TPE-U(PUR)
Gövde malzemesi	TPE-U(PU)
Fiş kontakları malzemesi	Pirinç altın kaplı
Yalıtım kılıfı malzemesi	PVC