


Motor flanşı EAMF-A-38A-60S/60T

Ürün numarası: 562670

FESTO



Veri sayfası

Özellik	Değer
Montaj konumu	herhangi bir
LABS uygunluğu	VDMA24364-B2-L
Depolama sıcaklığı	-25 °C...60 °C
Bağıl nem	%0 - 95
Ortam sıcaklığı	-10 °C...60 °C
Ürün ağırlığı	133 g
Arayüz kodu motor ln	60S 60T
Kaplin yuvası arayüz kodu	38A.2
Malzeme hakkında not	RoHS uyumlu