

Elektrikli kızak EGSK-33- -

Ürün numarası: 562752

FESTO



Veri sayfası

Özellik	Değer
Çalışma stroku	100 mm...630 mm
Boyut	33
Mil çapı	10 mm
Montaj konumu	herhangi bir
Kılavuz	Bilyalı rulman yatağı
Tasarım	Elektromekanik lineer eksen küresel vidalı milli silindir ile
Referanslama	Referans şalteri
Mil tipi	Bilyalı vida mil tahriği
Maks. ivmelenme	20 m/sn ²
Maks. hız	0.395 m/sn...1.1 m/sn
Tekrarlama hassasiyeti	±0,003 - ±0,01 mm
Korozyon direnci sınıfı KBK	0 - korozyona maruziyet yok
LABS uygunluğu	VDMA24364 Zone III
Koruma türü	IP10
Ortam sıcaklığı	0 °C...40 °C
Dinamik taşıma katsayısı sabit yatak	1790 N
2. derece alan momentleri ly	62000 mm ⁴
2. derece alan momentleri lz	380000 mm ⁴
Maks. besleme kuvveti Fx	148 N...239 N
Metre strok başına kütle atalet momenti JH	0.0771 kgcm ²
Besleme sabiti	6 mm/dev...10 mm/dev
Statik taşıma katsayısı sabit yatak	2590 N
Montaj türü	dişi dişi ve saplamalı
Kapak malzemesi	Alüminyum pres döküm kaplı
Profil malzemesi	kaplı yüksek alaşımlı çelik
Malzeme hakkında not	RoHS uyumlu
Tahrik kapağı malzemesi	Alüminyum pres döküm kaplı
Kızak malzemesi	Çelik

Özellik	Değer
Mil somunu malzemesi	Çelik
Mil malzemesi	Çelik