

Bobin
VACC-S18-35-A1-1A
Ürün numarası: 562907

FESTO



Veri sayfası

Özellik	Değer
Çalıştırma türü	elektrikli
Montaj konumu	herhangi bir
Anahtarlama konumu göstergesi	hayır
Devreye girme süresi	100%
Yalıtım maddesi sınıfı	H
Bobin karakteristik değerleri	24 V AC: 50/60 Hz, çıkış 3,5 VA
İzin verilen gerilim dalgalanmaları	-% 15 / +% 10
Korozyon direnci sınıfı KBK	4 - oldukça yoğun korozyona maruziyet
LABS uygunluğu	VDMA24364 Zone III
Koruma türü	IP65
Ortam sıcaklığı	-20 °C...60 °C
Ürün ağırlığı	530 g
Elektrik bağlantısı	A formu Soket EN 175301-803 uyarınca
Malzeme hakkında not	RoHS uyumlu
Bobin malzemesi	PA Çelik