

Bobin VACC-S18-35-A1-2A

Ürün numarası: 562908

FESTO



Veri sayfası

Özellik	Değer
Çalıştırma türü	elektrikli
Montaj konumu	herhangi bir
Anahtarlama konumu göstergesi	hayır
Devreye girme süresi	100%
Yalıtım maddesi sınıfı	H
Bobin karakteristik değerleri	110 V AC: 50/60 Hz, çıkış 3,5 VA
İzin verilen gerilim dalgalanmaları	-% 15 / +% 10
CE işareti (bkz. Uygunluk Beyanı)	AB düşük gerilim yönergesine göre
UKCA işareti (bkz. Uygunluk Beyanı)	elektrikli ekipman için Birleşik Krallık düzenlemelerine göre
Korozyon direnci sınıfı KBK	4 - oldukça yoğun korozyona maruziyet
LABS uygunluğu	VDMA24364 Zone III
Koruma türü	IP65
Ortam sıcaklığı	-20 °C...60 °C
Ürün ağırlığı	530 g
Elektrik bağlantısı	A formu Soket EN 175301-803 uyarınca
Malzeme hakkında not	RoHS uyumlu
Bobin malzemesi	PA Çelik