


Açma/kapama valfi MS9-EM-NG-S-VS

Ürün numarası: 562954

FESTO



Veri sayfası

Özellik	Değer
Seri	MS
Boyut	9
Izgara ölçüsü	90 mm
Tasarım	Piston sürgüsü
Çalıştırma türü	manuel
Sızdırmazlık prensibi	yumuşak
Hava tahliye fonksiyonu	kısıtlamaz
Çalıştırma emniyeti	Kilitli döner düğme
Geri alma türü	Force-pilot kumandalı
Kontrol türü	doğrudan
Valf fonksiyonu	3/2 çift bobinli
Çalışma basıncı	0 bar...20 bar
Örtüşme	pozitif kapsama
Standart nominal debi (DIN 1343'e göre normalleştirilmiş)	18000 l/dak
Standart anma debisi 2-3	14100 l/dak
İşletim ortamı	ISO 8573-1:2010 [7:4:4] uyarınca basınçlı hava
İşletim / kontrol ortamı hakkında not	Yağlı işletim mümkün (diğer işletimde gerekli)
Korozyon direnci sınıfı KBK	2 - orta derece korozyona maruziyet
Malzeme hakkında not	RoHS uyumlu
LABS uygunluğu	VDMA24364-B1/B2-L
Akışkan sıcaklığı	-10 °C...60 °C
Ses basınç seviyesi	93 dB(A)
Ortam sıcaklığı	-10 °C...60 °C
Montaj türü	Hat kurulumu aksesuarlarla isteğe bağlı olarak:
Montaj konumu	herhangi bir
Ürün ağırlığı	2400 g
Pnömatik bağlantı 3	G1
Piston sürgüsü malzemesi	POM
Sızdırmazlık elemanları malzemesi	NBR
Gövde malzemesi	Alüminyum pres döküm