

Manometre PAGN-26-1.6M-P10

Ürün numarası: 563735

FESTO



Veri sayfası

Özellik	Değer
Gösterge aralığı	0 MPa...1.6 MPa
Manometre nominal boyut	26
Patlamaya karşı koruma	Sertifikadaki notu dikkate alın Zone 1 (ATEX) Zone 2 (ATEX) Zone 21 (ATEX) Zone 22 (ATEX)
Tasarım	Bourdon tüpü manometresi
Montaj türü	Hat kurulumu
İşletim ortamı	Soy gazlar nötr sıvılar
İşletim / kontrol ortamı hakkında not	asetilen yok oksijen yok
Çalışma basıncı	0 MPa...1.6 MPa 0 bar...16 bar 0 psi...232 psi
Dalgalı yük faktörü	0.66
Ölçüm doğruluğu sınıfı	5
Koruma türü	IP43
Akışkan sıcaklığı	-20 °C...60 °C
Ortam sıcaklığı	-20 °C...60 °C
LABS uygunluğu	VDMA24364-B1/B2-L
Malzeme hakkında not	RoHS uyumlu
Bağlantı konumu	Arka tarafı merkezli
Pnömatik bağlantı	Kartuş 10 mm
Ortamla temas eden malzemeler	Pirinç
Vida dişli muylu malzemesi	Pirinç
Gövde malzemesi	PA
Kontrol camı malzemesi	PS
Gövde rengi	siyah
Ürün ağırlığı	15 g

Özellik	Değer
Ölçek	Tekli ölçek MPa (dış)