


# Kablo

## NEBC-S1G15-K-2.5-N-B-S1G9-V

Ürün numarası: 563782

FESTO



## Bilgi sayfası

Özellik	Değer
Montaj konumu	istenildiği gibi
Elektriksel bağlantı	Düz dişi soket / Düz dişi soket Sub-D / Sub-D 15-pin / 9-pin
Kablo uzunluğu	2,5 m
Kablo özelliği	Standart
Min. Kablo bükme radyusu	79 mm
Kablo çapı	6,6 mm
Kablo tipi	LIYCY
Kablo yapısı	6x0,34 Ekranlı
Renk kodu, nüve izolasyonu	DIN 47100
Koruma sınıfı	IP40
Çevre sıcaklığı	-30 ... 80 °C
Hareketli kablo döşemedeki çevre sıcaklığı	-5 ... 70 °C
Malzeme hakkında not	RoHS'a uygun
Korozyona karşı dayanıklılık sınıfı KBK	0 - Paslanma yok
Material cable sheath	PVC
Kablo gövdesinin rengi	gri
Material housing	Plastik, metalize edilmiş Metal
Material electrical contact	Altın yaldızlı