


Valf terminali VTOC

Ürün numarası: 564056

FESTO



Veri sayfası

Özellik	Değer
Valf fonksiyonu	2x3/2 kapalı tek bobinli
Valf boyutu	10 mm
Maks. standart anma debisi	10 mm'de 10 l/dak
Pnömatik çalışma bağlantısı	Bağlantı plakası
Çalışma basıncı	0 MPa...0.8 MPa 0 bar...8 bar 0 psi...116 psi
Ruhsat	c UL us - Tanınan (OL)
KC işareti	KC-EMC
CE işareti (bkz. Uygunluk Beyanı)	AB EMC direktifine göre
Sinyal durumu göstergesi	LED
Vakum uygunluğu	hayır
Çekme süresi	100 ms
Bobin başına nominal çekme akımı	55 mA ile 100 ms
Akım azaltmada nominal akım	100 ms sonra 13 mA
Nominal çalışma gerilimi DC	24 V
İzin verilen gerilim dalgalanmaları	+/- 10%
İşletim ortamı	ISO 8573-1:2010 [7:4:4] uyarınca basınçlı hava
İşletim / kontrol ortamı hakkında not	Yağlı işletim mümkün (diğer işletimde gerekli)
Korozyon direnci sınıfı KBK	1 - korozyona düşük maruziyet
LABS uygunluğu	VDMA24364-B2-L
Akışkan sıcaklığı	-5 °C...50 °C
Koruma türü	IP40
Kontrol ortamı	ISO 8573-1:2010 [7:4:4] uyarınca basınçlı hava
Ortam sıcaklığı	-5 °C...50 °C
Elektrik kontrolü	I-Port IO-Link Multi pin
Malzeme hakkında not	RoHS uyumlu
Çalıştırma türü	elektrikli
Elektrikli G/Ç sistemi	evet
Ada tipi	84

Özellik	Değer
Maks. valf yeri sayısı	24
Valf terminal yapısı	Sabit geçmeli kilit