


# Filtre-regülatör MS9-LFR-NG-D7-CUM-AG-PSI-AS

Ürün numarası: 564132

FESTO

Maksimum çıkış basıncı 12 bar, 5 µm filtre, manometreli, kilitlenebilir regülatör kafası, metal kavanoz, manuel su boşaltmalı, akış yönü: soldan sağa.



## Bilgi sayfası

Özellik	Değer
Seri	MS
Tetikleme güvenliği	Aksesuarlı, kilitlenebilir
Montaj konumu	dikey +/- 5°
Filtrasyon derecesi	5 µm
Su boşaltma	manuel, döner
Tasarım yapısı	Pilot uyarılı filtre diyafram regülatörü
Max. Yoğuşan sıvı miktarı	220 ml
Ayar fonksiyonu	Çıkış basıncı sabit Ön basınç dengeleyicili Sekonder egzostlu Geri dönüş akışlı
Basınç göstergesi	Manometreli
Çalışma basıncı	0,8 ... 20 bar
Basınç ayar aralığı	0,3 ... 12 bar
Max. Basınç histeresis değeri	0,3 bar
Kullanım havası	Hava kalite sınıfı 5:7:- DIN ISO 8573-1 e göre
Korozyona karşı dayanıklılık sınıfı KBK	2
Depolama sıcaklığı	-10 ... 60 °C
Çıkıştaki havanın temizlik sınıfı	3.7.- DIN ISO 8573-1 e göre
Kullanım havası sıcaklığı	-10 ... 60 °C
Çevre sıcaklığı	-10 ... 60 °C
Ürün ağırlığı	2.400 g
Bağlantı şekli	Seçenekler: Aksesuarlı Hat döşeme
Malzeme bilgisi, körleme	PA-kuvvetlendirilmiş
Malzeme bilgisi, Döner plaka	POM
Malzeme bilgisi, filtre tutucu	POM
Malzeme hakkında not	RoHS'a uygun
Bağlantı pleyti için malzeme bilgisi	Alüminyum pres döküm
Malzeme bilgisi, montaj bağlantı sacı	Alüminyum pres döküm
Filtre için malzeme bilgisi	PE
Gövde için malzeme bilgisi	Alüminyum pres döküm
Malzeme bilgisi, modül konnektörü	Alüminyum pres döküm
Membran için malzeme bilgisi	NBR
Kavanoz için malzeme bilgisi	İşlenmiş alüminyum alışımlı
Malzemele - Vantuz contası	NBR
Pencere camı malzeme bilgisi	PA
Malzeme bilgisi, Yalıtım plakası	POM
Malzeme bilgisi, valf pimi	İşlenmiş alüminyum alışımlı NBR POM