

# Y-Çabuk Bağlantı Rakoru QBY-1/4-1/4-U

Ürün numarası: 564694

FESTO



## Veri sayfası

| Özellik                                 | Değer  |
|---|--|
| Boyut                                   | Standart   |
| Nominal genişlik                        | 0.177 in   |
| Vida dişli muyluda conta türü           | Kaplama  |
| Montaj konumu                           | herhangi bir   |
| Tasarım                                 | Y şekli<br>İtme-çekme prensibi                                 |
| Hazne boyutu                            | 10   |
| Komple sıcaklık aralığı çalışma basıncı | 0.095 MPa...1 MPa<br>0.95 bar...10 bar<br>13.775 psi...145 psi |
| İşletim ortamı                          | ISO 8573-1:2010 [7:-:-] uyarınca basınçlı hava                 |
| İşletim / kontrol ortamı hakkında not   | Yağlı işletim mümkün   |
| Korozyon direnci sınıfı KBK             | 1 - korozyona düşük maruziyet                                  |
| LABS uygunluğu                          | VDMA24364 Zone III   |
| Ortam sıcaklığı                         | 0 °C...60 °C   |
| Maks. sıkma torku                       | 8.85 ft-lbf  |
| Ürün ağırlığı                           | 0.684 oz   |
| Montaj türü                             | Dış altıgen 9/16   |
| Pnömatik bağlantı 1                     | Erkek dış 1/4 NPT  |
| Pnömatik bağlantı 2                     | dış çapı Ø 1/4" olan hortum için                               |
| Ortam sıcaklığı Fahrenheit              | 32 °F...140 °F   |
| Gevşetme halkası rengi                  | gri  |
| Malzeme hakkında not                    | RoHS uyumlu  |
| Gövde malzemesi                         | Pirinç, nikel kaplı<br>PBT                                     |
| Dış contası malzemesi                   | PTFE   |
| Gevşetme halkası malzemesi              | POM  |
| Hortum contası malzemesi                | NBR  |
| Hortum kelepçesi segmenti malzemesi     | yüksek alaşimli paslanmaz çelik                                |