

# L-Çabuk Bağlantı Rakoru QBLV-1/2-5/16-U

Ürün numarası: 564745

FESTO



## Veri sayfası

| Özellik                                 | Değer                                                          |
|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| Boyut                                   | Standart                                                       |
| Nominal genişlik                        | 0.256 in                                                       |
| Vida dişli muyluda conta türü           | Kaplama                                                        |
| Montaj konumu                           | herhangi bir                                                   |
| Tasarım                                 | L şekli<br>İtme-çekme prensibi                                 |
| Hazne boyutu                            | 5                                                              |
| Komple sıcaklık aralığı çalışma basıncı | 0.095 MPa...1 MPa<br>0.95 bar...10 bar<br>13.775 psi...145 psi |
| İşletim ortamı                          | ISO 8573-1:2010 [7:-:-] uyarınca basınçlı hava                 |
| İşletim / kontrol ortamı hakkında not   | Yağlı işletim mümkün                                           |
| Korozyon direnci sınıfı KBK             | 1 - korozyona düşük maruziyet                                  |
| LABS uygunluğu                          | VDMA24364 Zone III                                             |
| Ortam sıcaklığı                         | 0 °C...60 °C                                                   |
| Maks. sıkma torku                       | 20.7 ft-lbf                                                    |
| Ürün ağırlığı                           | 3.41 oz                                                        |
| Montaj türü                             | Dış altıgenli içi boş cıvata                                   |
| Pnömatik bağlantı 1                     | Erkek dış 1/2 NPT                                              |
| Pnömatik bağlantı 2                     | dış çapı Ø 5/16" olan hortum için                              |
| Ortam sıcaklığı Fahrenheit              | 32 °F...140 °F                                                 |
| Gevşetme halkası rengi                  | gri                                                            |
| Malzeme hakkında not                    | RoHS uyumlu                                                    |
| Gövde malzemesi                         | Pirinç, nikel kaplı<br>PBT                                     |
| Dış contası malzemesi                   | PTFE                                                           |
| Gevşetme halkası malzemesi              | POM                                                            |
| Hortum contası malzemesi                | NBR                                                            |
| Hortum kelepçesi segmenti malzemesi     | yüksek alaşımlı paslanmaz çelik                                |