

Perde geiř rakoru QBS-5/16T-U

Ürün numarası: 564751

FESTO



Veri sayfası

Özellik	Değer
Boyut	Standart
Nominal genişlik	0.276 in
Montaj konumu	herhangi bir
Tasarım	Bölme İtme-çekme prensibi
Hazne boyutu	10
Komple sıcaklık aralığı çalışma basıncı	0.095 MPa...1 MPa 0.95 bar...10 bar 13.775 psi...145 psi
İřletim ortamı	ISO 8573-1:2010 [7:::] uyarınca basınçlı hava
İřletim / kontrol ortamı hakkında not	Yağlı iřletim mümkün
Korozyon direnci sınıfı KBK	1 - korozyona düşük maruziyet
LABS uygunluęu	VDMA24364 Zone III
Ortam sıcaklıęı	0 °C...60 °C
Ürün aęırlıęı	1.28 oz
Pnömatik baęlantı 1	dıř apı Ø 5/16" olan hortum için
Pnömatik baęlantı 2	dıř apı Ø 5/16" olan hortum için
Ortam sıcaklıęı Fahrenheit	32 °F...140 °F
Gevřetme halkası rengi	gri
Malzeme hakkında not	RoHS uyumlu
Gövde malzemesi	Pirin, nikel kaplı
Gevřetme halkası malzemesi	POM
Hortum contası malzemesi	NBR
Hortum kelepesi segmenti malzemesi	yüksek alařımlı paslanmaz elik