

X-Çabuk Bağlantı Elemanı QBX-1/2T-U

Ürün numarası: 564783

FESTO



Veri sayfası

| Özellik | Değer |
|---|--|
| Boyut | Standart |
| Nominal genişlik | 0.354 in |
| Montaj konumu | herhangi bir |
| Tasarım | X şekli İtme-çekme prensibi |
| Hazne boyutu | 5 |
| Komple sıcaklık aralığı çalışma basıncı | 0.095 MPa...1 MPa 0.95 bar...10 bar 13.775 psi...145 psi |
| İşletim ortamı | ISO 8573-1:2010 [7:::] uyarınca basınçlı hava |
| İşletim / kontrol ortamı hakkında not | Yağlı işletim mümkün |
| Korozyon direnci sınıfı KBK | 1 - korozyona düşük maruziyet |
| LABS uygunluğu | VDMA24364 Zone III |
| Ortam sıcaklığı | 0 °C...60 °C |
| Ürün ağırlığı | 1.31 oz |
| Pnömatik bağlantı 1 | dış çapı Ø 1/2" olan hortum için |
| Pnömatik bağlantı 2 | dış çapı Ø 1/2" olan hortum için |
| Ortam sıcaklığı Fahrenheit | 32 °F...140 °F |
| Gevşetme halkası rengi | gri |
| Malzeme hakkında not | RoHS uyumlu |
| Gövde malzemesi | PBT |
| Gevşetme halkası malzemesi | POM |
| Hortum contası malzemesi | NBR |
| Hortum kelepçesi segmenti malzemesi | yüksek alaşımlı paslanmaz çelik |