

Hortum Birleřtirme Elemanı QB-3/16T-5/32-U

Ürün numarası: 564797

FESTO



Veri sayfası

Özellik	Değer
Boyut	Standart
Nominal genişlik	0.126 in
Montaj konumu	herhangi bir
Tasarım	düz şekil İtme-çekme prensibi
Hazne boyutu	10
Komple sıcaklık aralığı çalışma basıncı	0.095 MPa...1 MPa 0.95 bar...10 bar 13.775 psi...145 psi
İřletim ortamı	ISO 8573-1:2010 [7:...:] uyarınca basınçlı hava
İřletim / kontrol ortamı hakkında not	Yağlı iřletim mümkün
Korozyon direnci sınıfı KBK	1 - korozyona düşük maruziyet
LABS uygunluęu	VDMA24364 Zone III
Ortam sıcaklıęı	0 °C...60 °C
Ürün ağırlıęı	0.194 oz
Pnömatik baęlantı 1	dıř çapı Ø 3/16" olan hortum için
Pnömatik baęlantı 2	dıř çapı Ø 5/32" olan hortum için
Ortam sıcaklıęı Fahrenheit	32 °F...140 °F
Gevřetme halkası rengi	gri
Malzeme hakkında not	RoHS uyumlu
Gövde malzemesi	PBT
Gevřetme halkası malzemesi	POM
Hortum contası malzemesi	NBR
Hortum kelepçesi segmenti malzemesi	yüksek alařımlı paslanmaz çelik