

## Hortum bağlantı elemanı N-3/4-P-19-NPT

Ürün numarası: 564848

FESTO



### Veri sayfası

| Özellik                                 | Değer                                          |
|-----------------------------------------|------------------------------------------------|
| Nominal genişlik                        | 16.5 mm                                        |
| Vida dişli muyluda conta türü           | Kaplama                                        |
| Montaj konumu                           | herhangi bir                                   |
| Tasarım                                 | düz şekil                                      |
| Hazne boyutu                            | 1                                              |
| Komple sıcaklık aralığı çalışma basıncı | -0.95 bar...16 bar                             |
| İşletim ortamı                          | ISO 8573-1:2010 [7:-:-] uyarınca basınçlı hava |
| İşletim / kontrol ortamı hakkında not   | Yağlı işletim mümkün (diğer işletimde gerekli) |
| Korozyon direnci sınıfı KBK             | 2 - orta derece korozyona maruziyet            |
| LABS uygunluğu                          | VDMA24364-B1/B2-L                              |
| Ortam sıcaklığı                         | -10 °C...60 °C                                 |
| Maks. sıkma torku                       | 40 Nm                                          |
| Ürün ağırlığı                           | 44 g                                           |
| Pnömatik bağlantı 1                     | Erkek dış 3/4 NPT                              |
| Pnömatik bağlantı 2                     | iç çapı Ø 19 mm olan hortum için               |
| Malzeme hakkında not                    | RoHS uyumlu                                    |
| Gövde malzemesi                         | Alüminyum, eloksallı                           |