



# Regülatör plakası VMPA1-B8-R2-M5-06

Ürün numarası: 564912

FESTO



## Veri sayfası

| Özellik                               | Değer                                             |
|---------------------------------------|---------------------------------------------------|
| Yapı genişliği                        | 10.5 mm                                           |
| Montaj konumu                         | herhangi bir                                      |
| Pnömatik dikey sıralama               | 2 için basınç regülatörü                          |
| Regülatör işlevi                      | Sabit çıkış basıncı<br>ikincil hava tahliyesi ile |
| Basınç kontrol aralığı                | 2 bar...6 bar                                     |
| Giriş basıncı 1                       | 0.5 bar...10 bar                                  |
| İşletim ortamı                        | ISO 8573-1:2010 [7:4:4] uyarınca basınçlı hava    |
| İşletim / kontrol ortamı hakkında not | Yağlı işletim mümkün (diğer işletimde gerekli)    |
| Korozyon direnci sınıfı KBK           | 1 - korozyona düşük maruziyet                     |
| LABS uygunluğu                        | VDMA24364-B1/B2-L                                 |
| Koruma türü                           | IP65<br>IEC 60529'a göre                          |
| Ortam sıcaklığı                       | -5 °C...50 °C                                     |
| Maks. sıkma torku                     | 0.25 Nm                                           |
| Ürün ağırlığı                         | 73.8 g                                            |
| Dikey sıralama montaj türü            | manifold alt tabanına                             |
| Manometre bağlantısı                  | M5                                                |
| Malzeme hakkında not                  | RoHS uyumlu                                       |
| Kontrol paneli malzemesi              | PA                                                |
| Sızdırmazlık elemanları malzemesi     | NBR                                               |
| Regülatör gövdesi malzemesi           | PA                                                |