

Soket

NECU-S-M8G3-HX-Q3

Ürün numarası: 564945

FESTO



Veri sayfası

Özellik	Değer
Standarda dayalı	EN 61076-2-104 EN 61984
Ruhsat	c UL us - Tanınan (OL)
Bağlantı frekansı	3
Ürün ağırlığı	7.8 g
Elektrik bağlantısı	3 kutuplu M8x1 Düz soket / Kesme kelepçesi
Çalışma gerilimi aralığı DC	0 V...32 V
Çalışma gerilimi aralığı AC	0 V...32 V
40 °C'de akım yükü kapasitesi	2 A
Aşırı gerilim direnci	0.8 kV
İzin verilen kablo çapı	2.1 mm...3.5 mm
Tek tel çapı	0.05 mm
Damar çapı	0.6 mm...1 mm
Bağlantı kesiti	0.1 mm ² ...0.14 mm ²
Koruma türü	IP65 IP67
Ortam sıcaklığı	-25 °C...85 °C
LABS uygunluğu	VDMA24364-B2-L
Malzeme hakkında not	RoHS uyumlu
Kirlenme derecesi	3
Korozyon direnci sınıfı KBK	1 - korozyona düşük maruziyet
Gövde malzemesi	PA Çinko pres döküm nikel kaplı
Vidalı kilitleme malzemesi	Pirinç, nikel kaplı
Sızdırmazlık elemanları malzemesi	FPM PUR
Fiş kontakları malzemesi	altın kaplı
İzin verilen yalıtım kılıfı	PP PVC