


Soket NECU-S-M12G3-HX-Q7

Ürün numarası: 564946

FESTO



Veri sayfası

| Özellik | Değer |
|-----------------------------------|--|
| Standarda dayalı | EN 61076-2-101 EN 61984 |
| Ruhsat | c UL us - Tanınan (OL) |
| Bağlantı frekansı | 3 |
| Ürün ağırlığı | 32.8 Gram |
| Elektrik bağlantısı | 3 kutuplu A kodlu M12x1 Düz soket / Kesme kelepçesi |
| Çalışma gerilimi aralığı DC | 0 V...48 V |
| Çalışma gerilimi aralığı AC | 0 V...48 V |
| 40 °C'de akım yükü kapasitesi | 6 A |
| Aşırı gerilim direnci | 0.8 kV |
| İzin verilen kablo çapı | 4.7 mm...6 mm |
| Tek tel çapı | 0.1 mm |
| Damar çapı | 1.6 mm...2 mm |
| Bağlantı kesiti | 0.34 000013...0.75 000013 |
| Koruma türü | IP65 IP67 |
| Ortam sıcaklığı | -25 °C...85 °C |
| LABS uygunluğu | VDMA24364-B2-L |
| Malzeme hakkında not | RoHS uyumlu |
| Kirlenme derecesi | 3 |
| Korozyon direnci sınıfı KBK | 1 - korozyona düşük maruziyet |
| Gövde malzemesi | PA Çinko pres döküm nikel kaplı |
| Vidalı kilitleme malzemesi | Döküm çinko, nikel kaplı |
| Sızdırmazlık elemanları malzemesi | FPM PUR |
| Fiş kontakları malzemesi | altın kaplı |
| İzin verilen yalıtım kılıfı | PVC |