


**Eksenel Kit**  
**EAMM-A-P8-38A-87A**  
Ürün numarası: 564998

**FESTO**



**Veri sayfası**

| Özellik                   | Değer                  |
|---------------------------|------------------------|
| Nominal uzunluk           | 18 mm                  |
| Montaj konumu             | herhangi bir           |
| Maks. devir               | 8000 1/dak             |
| LABS uygunluğu            | VDMA24364-B2-L         |
| Depolama sıcaklığı        | -25 °C...60 °C         |
| Bağıl nem                 | %0 - 95                |
| Koruma türü               | IP40                   |
| Ortam sıcaklığı           | -10 °C...60 °C         |
| Kütle atalet momenti      | 5.87 kgmm <sup>2</sup> |
| Aktarılabılır tork        | 12.5 Nm                |
| Ürün ağırlığı             | 380 g                  |
| Aktüatör arayüz kodu      | P8-38A                 |
| Arayüz kodu motor ln      | 87A                    |
| Kaplin yuvası arayüz kodu | 38A                    |
| Malzeme hakkında not      | RoHS uyumlu            |