

Baęlantı kablosu NEBV-S1G44-K-2.5-N-LE39

Ürün numarası: 565289

FESTO



Veri sayfası

Özellik	Deęer
Montaj türü	4-40UNC
Montaj konumu	herhangi bir
Ürün aęırlığı	389 g
Elektrik baęlantısı	44 kutuplu Soket Sub-D
Çalışma gerilimi aralığı DC	30 V
40 °C'de akım yükü kapasitesi	0.86 A
Kablo uzunluğu	2.5 m
Kablo özellięi	statik uygulamalar için
Min. kablo bükölme yarıçapı	95 mm
Kablo çapı	9.6 mm
Kablo çapı toleransı	± 0,5 mm
Kablo yapısı	40 x 0,14 mm ²
Koruma türü	IP65 IP67 monte edilmiř durumda
Ortam sıcaklığı	-5 °C...60 °C
CE işareti (bkz. Uygunluk Beyanı)	AB RoHS direktifine göre
UKCA işareti (bkz. Uygunluk Beyanı)	Birleřik Krallık RoHS düzenlemelerine göre
LABS uygunluğu	VDMA24364-B2-L
Malzeme hakkında not	RoHS uyumlu
Korozyon direnci sınıfı KBK	2 - orta derece korozyona maruziyet
Kablo kılıfı malzemesi	PVC
Gövde malzemesi	PBT
Fiř kontakları malzemesi	Bronz altın kaplı