

# Baęlantı kablosu NEBV-S1G44-K-10-N-LE39

Ürün numarası: 565291

FESTO



## Veri sayfası

| Özellik                             | Deęer                                      |
|-------------------------------------|--------------------------------------------|
| Montaj türü                         | 4-40UNC                                    |
| Montaj konumu                       | herhangi bir                               |
| Ürün aęırlığı                       | 1432 g                                     |
| Elektrik baęlantısı                 | 44 kutuplu<br>Soket<br>Sub-D               |
| Çalışma gerilimi aralığı DC         | 30 V                                       |
| 40 °C'de akım yükü kapasitesi       | 0.86 A                                     |
| Kablo uzunluğu                      | 10 m                                       |
| Kablo özellięi                      | statik uygulamalar için                    |
| Min. kablo bükölme yarıçapı         | 95 mm                                      |
| Kablo çapı                          | 9.6 mm                                     |
| Kablo çapı toleransı                | ± 0,5 mm                                   |
| Kablo yapısı                        | 40 x 0,14 mm <sup>2</sup>                  |
| Koruma türü                         | IP65<br>IP67<br>monte edilmiř durumda      |
| Ortam sıcaklığı                     | -5 °C...60 °C                              |
| CE işareti (bkz. Uygunluk Beyanı)   | AB RoHS direktifine göre                   |
| UKCA işareti (bkz. Uygunluk Beyanı) | Birleşik Krallık RoHS düzenlemelerine göre |
| LABS uygunluğu                      | VDMA24364-B2-L                             |
| Malzeme hakkında not                | RoHS uyumlu                                |
| Korozyon direnci sınıfı KBK         | 2 - orta derece korozyona maruziyet        |
| Kablo kılıfı malzemesi              | PVC                                        |
| Gövde malzemesi                     | PBT                                        |
| Fiř kontakları malzemesi            | Bronz<br>altın kaplı                       |