

Çabuk Bağlantı Rakoru CRQS-1/8-1/4-U

Ürün numarası: 565319

FESTO



Veri sayfası

Özellik	Değer
Boyut	Standart
Nominal genişlik	0.157 in
Montaj konumu	herhangi bir
Tasarım	düz şekil İtme-çekme prensibi
Hazne boyutu	1
Komple sıcaklık aralığı çalışma basıncı	-0.095 MPa...1.4 MPa -0.95 bar...14 bar -13.775 psi...203 psi
İşletim ortamı	ISO 8573-1:2010 [7:...:] uyarınca basınçlı hava
Korozyon direnci sınıfı KBK	4 - oldukça yoğun korozyona maruziyet
LABS uygunluğu	VDMA24364 Zone III
Gıdaya uygunluk	bkz. Gelişmiş yapı malzemesi bilgisi
Ortam sıcaklığı	-20 °C...150 °C
Maks. sıkma torku	8.85 ft-lbf
Ürün ağırlığı	0.388 oz
Kullanılabilir hatlar	PFAN
Montaj türü	Dış altıgen 1/2
Pnömatik bağlantı 1	Erkek dış 1/8 NPTF
Pnömatik bağlantı 2	dış çapı Ø 1/4" olan hortum için
Ortam sıcaklığı Fahrenheit	-4 °F...302 °F
Malzeme hakkında not	RoHS uyumlu
Gövde malzemesi	yüksek alaşımlı paslanmaz çelik
Gevşetme halkası malzemesi	yüksek alaşımlı paslanmaz çelik
Hortum contası malzemesi	FPM
Hortum kelepçesi segmenti malzemesi	yüksek alaşımlı paslanmaz çelik