

## L-Çabuk Bağlantı Rakoru CRQSL-1/4-1/4-U

Ürün numarası: 565328

FESTO



### Veri sayfası

| Özellik                                 | Değer                                                               |
|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| Boyut                                   | Standart                                                            |
| Nominal genişlik                        | 0.217 in                                                            |
| Montaj konumu                           | herhangi bir                                                        |
| Tasarım                                 | L şekli<br>İtme-çekme prensibi                                      |
| Hazne boyutu                            | 1                                                                   |
| Komple sıcaklık aralığı çalışma basıncı | -0.095 MPa...1.4 MPa<br>-0.95 bar...14 bar<br>-13.775 psi...203 psi |
| İşletim ortamı                          | ISO 8573-1:2010 [7:...:] uyarınca basınçlı hava                     |
| Korozyon direnci sınıfı KBK             | 4 - oldukça yoğun korozyona maruziyet                               |
| LABS uygunluğu                          | VDMA24364 Zone III                                                  |
| Gıdaya uygunluk                         | bkz. Gelişmiş yapı malzemesi bilgisi                                |
| Ortam sıcaklığı                         | -20 °C...150 °C                                                     |
| Maks. sıkma torku                       | 11.8 ft-lbf                                                         |
| Ürün ağırlığı                           | 0.97 oz                                                             |
| Kullanılabilir hatlar                   | PFAN                                                                |
| Montaj türü                             | Dış altıgen 35/64                                                   |
| Pnömatik bağlantı 1                     | Erkek dış 1/4 NPTF                                                  |
| Pnömatik bağlantı 2                     | dış çapı Ø 1/4" olan hortum için                                    |
| Ortam sıcaklığı Fahrenheit              | -4 °F...302 °F                                                      |
| Malzeme hakkında not                    | RoHS uyumlu                                                         |
| Gövde malzemesi                         | yüksek alaşımlı paslanmaz çelik                                     |
| Gevşetme halkası malzemesi              | yüksek alaşımlı paslanmaz çelik                                     |
| Hortum contası malzemesi                | FPM                                                                 |
| Hortum kelepçesi segmenti malzemesi     | yüksek alaşımlı paslanmaz çelik                                     |