

Hortum Birleřtirme Elemanı CRQS-5/32T-U

Ürün numarası: 565340

FESTO



Veri sayfası

Özellik	Değer
Boyut	Standart
Nominal genişlik	0.118 in
Hortum yerleřtirme derinlięi	13 mm
Montaj konumu	herhangi bir
Tasarım	düz řekil İtme-çekme prensibi
Hazne boyutu	1
Komple sıcaklık aralıęı çalışma basıncı	-0.095 MPa...1.4 MPa -0.95 bar...14 bar -13.775 psi...203 psi
İřletim ortamı	ISO 8573-1:2010 [7:-:-] uyarınca basınçlı hava
Korozyon direnci sınıfı KBK	4 - oldukça yoğun korozyona maruziyet
LABS uygunluęu	VDMA24364 Zone III
Gıdaya uygunluk	bkz. Geliřmiř yapı malzemesi bilgisi
Ortam sıcaklıęı	-20 °C...150 °C
Ürün aęırlıęı	0.307 oz
Kullanılabilir hatlar	PFAN
Pnömatik baęlantı 1	dıř çapı Ø 5/32" olan hortum için
Pnömatik baęlantı 2	dıř çapı Ø 5/32" olan hortum için
Ortam sıcaklıęı Fahrenheit	-4 °F...302 °F
Gevřetme halkası rengi	gümüş
Malzeme hakkında not	RoHS uyumlu
Gövde malzemesi	yüksek alařımlı paslanmaz çelik
Gevřetme halkası malzemesi	yüksek alařımlı paslanmaz çelik
Hortum contası malzemesi	FPM
Hortum kelepçesi segmenti malzemesi	yüksek alařımlı paslanmaz çelik