

Manifold Bloğu|Bağlantı Bloğu CPX-P-AB-2XKL-8POL-8DE-N-IS

Ürün numarası: 565703

FESTO



Veri sayfası

Özellik	Değer
Ölçüler G x U x Y	(zincirleme bloku ve bağlantı teknolojisi dahil) 50 mm x 107 mm x 70 mm
Montaj türü	CPX-M-GE.. zincirleme blokunda
Ürün ağırlığı	100 g
Ortam sıcaklığı	-5 °C...50 °C
Depolama sıcaklığı	-20 °C...70 °C
Bağıl nem	% 95 yoğuşmayan
Koruma türü	IP20
Korozyon direnci sınıfı KBK	2 - orta derece korozyona maruziyet (monte edilmiş durumda)
LABS uygunluğu	VDMA24364 Zone III
CE işareti (bkz. Uygunluk Beyanı)	AB patlamaya karşı koruma direktifine (ATEX) göre
UKCA işareti (bkz. Uygunluk Beyanı)	UK EX düzenlemelerine göre
Patlamaya karşı koruma	Zone 0 (IEC-EX) Zone 20 (IEC-EX) Bölge 22[20] (UKEX) Bölge 2[0] (UKEX)
ATEX kategorisi, gaz	II (1) G
ATEX kategorisi, toz	II (1) D
AB dışında patlamaya karşı koruma onayı	EPL Da (IEC-EX) EPL Dc[Da] (GB) EPL Ga (IEC-EX) EPL Gc[Ga] (GB)
Ex ateşleme koruma sınıfı	[Ex ia Ga] IIC
Ex ateşleme koruma sınıfı, toz	[Ex ia Da] IIIC
Ex ortam sıcaklığı	-5°C ≤ Ta ≤ +50°C
Sertifikayı düzenleyen kuruluş	IECEx ZLM 12.0007 X ZELM 12 ATEX 0500 X
Malzeme hakkında not	RoHS uyumlu
Gövde malzemesi	PA takviyeli
Elektrik bağlantısı	8 kutuplu / 8 kutuplu
Giriş sayısı	8