

Manifold Bloğu|Bağlantı Bloğu CPX-P-AB-4XM12-4POL-8DE-N-IS

Ürün numarası: 565705

FESTO



Veri sayfası

Özellik	Değer
Ölçüler G x U x Y	(zincirleme bloku ve bağlantı teknolojisi dahil) 50 mm x 107 mm x 70 mm
Montaj türü	CPX-M-GE.. zincirleme blokunda
Ürün ağırlığı	120 g
Ortam sıcaklığı	-5 °C...50 °C
Depolama sıcaklığı	-20 °C...70 °C
Bağıl nem	% 95 yoğuşmayan
Koruma türü	IP65
Korozyon direnci sınıfı KBK	2 - orta derece korozyona maruziyet (monte edilmiş durumda)
LABS uygunluğu	VDMA24364-B2-L
CE işareti (bkz. Uygunluk Beyanı)	AB patlamaya karşı koruma direktifine (ATEX) göre
UKCA işareti (bkz. Uygunluk Beyanı)	UK EX düzenlemelerine göre
Patlamaya karşı koruma	Zone 0 (IEC-EX) Zone 20 (IEC-EX) Bölge 22[20] (UKEX) Bölge 2[0] (UKEX)
ATEX kategorisi, gaz	II (1) G
ATEX kategorisi, toz	II (1) D
AB dışında patlamaya karşı koruma onayı	EPL Da (IEC-EX) EPL Dc[Da] (GB) EPL Ga (IEC-EX) EPL Gc[Ga] (GB)
Ex ateşleme koruma sınıfı	[Ex ia Ga] IIC
Ex ateşleme koruma sınıfı, toz	[Ex ia Da] IIIC
Ex ortam sıcaklığı	-5°C ≤ Ta ≤ +50°C
Sertifikayı düzenleyen kuruluş	IECEx ZLM 12.0007 X ZELM 12 ATEX 0500 X
Malzeme hakkında not	RoHS uyumlu
Gövde malzemesi	PA takviyeli
Elektrik bağlantısı	4 kutuplu 4x soket A kodlu M12x1 dairesel konektör

Özellik	Değer
Giriş sayısı	8