

Soket NECU-L3G8-C2

Ürün numarası: 565710

FESTO



Veri sayfası

Özellik	Değer
Bağlantı frekansı	100
Montaj konumu	herhangi bir
Ürün ağırlığı	56 g
Elektrik bağlantısı	8 kutuplu Vidalı terminal Düz soket
Çalışma gerilimi aralığı DC	0 V...30 V
40 °C'de akım yükü kapasitesi	12 A
Aşırı gerilim direnci	4 kV
Bağlantı kesiti	0.2 mm ² ...2.5 mm ²
Ortam sıcaklığı	-40 °C...85 °C
LABS uygunluğu	VDMA24364-B2-L
Malzeme hakkında not	RoHS uyumlu
Kirlenme derecesi	3
Korozyon direnci sınıfı KBK	2 - orta derece korozyona maruziyet
Gövde malzemesi	PA
Gövde rengi	siyah
Fiş kontakları malzemesi	Bakır alaşımı kalaylı