

Kilitleme Rayı NECU-L3G8-C1-IS

Ürün numarası: 565711

FESTO



Veri sayfası

Özellik	Değer
Patlamaya karşı koruma	Sertifikadaki notu dikkate alın Zone 1 (ATEX) Zone 2 (ATEX) Zone 21 (ATEX) Zone 22 (ATEX)
Bağlantı frekansı	100
Montaj konumu	herhangi bir
Ürün ağırlığı	33 g
Elektrik bağlantısı	8 kutuplu Yaylı terminal Düz soket
Çalışma gerilimi aralığı DC	0 V...30 V
40 °C'de akım yükü kapasitesi	12 A
Aşırı gerilim direnci	4 kV
Bağlantı kesiti	0.2 mm ² ...2.5 mm ²
Ortam sıcaklığı	-40 °C...85 °C
LABS uygunluğu	VDMA24364-B2-L
Malzeme hakkında not	RoHS uyumlu
Kirlenme derecesi	3
Korozyon direnci sınıfı KBK	2 - orta derece korozyona maruziyet
Gövde malzemesi	PA
Gövde rengi	mavi
Fiş kontakları malzemesi	Bakır alaşımı kalaylı