


Baęlantı Rayı|terminal řerit VABM-L1-10AS-M5-5

Ürün numarası: 566525

FESTO



Veri sayfası

Özellik	Deęer
Izgara ölçüsü	10.5 mm
Maks. valf yeri sayısı	16
Çalışma basıncı	-0.09 MPa...1 MPa -0.9 bar...10 bar
Ruhsat	RCM işareti c UL us - Tanınan (OL)
Korozyon direnci sınıfı KBK	2 - orta derece korozyona maruziyet
LABS uygunluğu	VDMA24364-B1/B2-L
DIN ray montajı için maks. sıkma torku	1.5 Nm
Valf montajı için maksimum sıkma torku	0.45 Nm
Duvara montaj maks. sıkma torku	3 Nm
Ürün ağırlığı	50 g
Pnömatik bağlantı 1	M5
Pnömatik bağlantı 3	M5
Pnömatik bağlantı 5	M5
Malzeme hakkında not	RoHS uyumlu
Baęlantı rayı malzemesi	Dövme alüminyum alaşım