


Elektrik bağlantı plakası VAVE-L1-1S2-LR

Ürün numarası: 566720

FESTO



Veri sayfası

Özellik	Değer
Ters polarite koruması	çalışma voltajı için
İlave fonksiyonlar	Kıvılcım sönmesi Tutma akımı azaltımı
Sinyal durumu göstergesi	LED
Nominal çalışma gerilimi DC	24 V
Aşırı gerilim direnci	0.8 kV
Kirlenme derecesi	3
Ruhsat	RCM işareti
CE işareti (bkz. Uygunluk Beyanı)	AB EMC direktifine göre
UKCA işareti (bkz. Uygunluk Beyanı)	EMC için Birleşik Krallık düzenlemelerine göre
Korozyon direnci sınıfı KBK	0 - korozyona maruziyet yok
LABS uygunluğu	VDMA24364-B1/B2-L
Koruma türü	IP40
Ortam sıcaklığı	-5 °C...60 °C
Montaj konumu	herhangi bir
Ürün ağırlığı	1.5 g
Elektrik bağlantısı	2 kutuplu Soket
Koruyucu topraklama bağlantısı	mevcut değil
Montaj türü	Klips
Gövde rengi	siyah
Malzeme hakkında not	RoHS uyumlu
Gövde malzemesi	PA