

Elektrik bağlantı plakası VAVE-L1-1VL3-LP

Ürün numarası: 566724

FESTO



Veri sayfası

Özellik	Değer
Ters polarite koruması	iki kutuplu
İlave fonksiyonlar	Kıvılcım sönmesi
Sinyal durumu göstergesi	LED
Nominal çalışma gerilimi DC	12 V 24 V
Aşırı gerilim direnci	0.8 kV
Kirlenme derecesi	3
Genişletilmiş ortam sıcaklığı	-5 - 60 °C
Korozyon direnci sınıfı KBK	0 - korozyona maruziyet yok
LABS uygunluğu	VDMA24364-B1/B2-L
Koruma türü	IP40
Ortam sıcaklığı	-5 °C...50 °C
Montaj konumu	herhangi bir
Ürün ağırlığı	17.5 g
Bağlantı kesiti	0.14 mm ²
Elektrik bağlantısı	Burgulu tel
Kablo uzunluğu	2.5 m
Damar uçları	Kablo pabucu
Koruyucu topraklama bağlantısı	mevcut değil
Montaj türü	Klips
Gövde rengi	siyah
Malzeme hakkında not	RoHS uyumlu
Gövde malzemesi	PA