

Hortum PEN-.-U

Ürün numarası: 567448

FESTO



Veri sayfası

Özellik	Değer
Hortum özellikleri	Enerji zincirleri için uygun
Komple sıcaklık aralığı çalışma basıncı	-0.095 MPa...0.4 MPa -0.95 bar...4 bar -13.775 psi...58 psi
Sıcaklığa bağlı çalışma basıncı	-0.095 MPa...1 MPa -0.95 bar...10 bar -13.775 psi...145 psi
Çalışma basıncına ilişkin not	Su: 0 - 50 °C'de maks. 0,6 MPa
İşletim ortamı	ISO 8573-1:2010 [7:-:-] uyarınca basınçlı hava Su (sıvı, buzsuz)
LABS uygunluğu	VDMA24364-B2-L
Temiz oda sınıfı	Statik monte eleman, ISO 14644-1 uyarınca anlamlı bir değerlendirme mümkün değil
Ortam sıcaklığı	-22 °F...140 °F
Renk	mavi kahverengi sarı yeşil boyasız kırmızı siyah gümüş beyaz
Malzeme hakkında not	RoHS uyumlu
Hortum malzemesi	PE